



Lindab **LCC**

Integra - Operforerat don



Integra - Operforerat don

LCC



Beskrivning

LCC är ett planförsänkt, runt don med operforerad bottenplatta för montering i systemtak och fast tak. LCC kan användas för både till- och frånluft. LCC är lämpligt för horisontell inblåsning med undertempererad luft och har stort luftflödesområde.

LCC kan med fördel monteras i anslutningslåda typ MB eller CB för att få jämn tillströmning till donet och möjlighet till individuell injustering.

MB anslutningslåda med spjällalternativ B som är ett unikt linjärt konspjäll, gör det möjligt att reglera med upp till 200 Pa differenstryck med låg ljudnivå. Spjället har även mycket goda tekniska egenskaper vilket medför att ett högt tryckfall kan användas för injustering utan att skapa några problem med höga ljudalstringar, samt att konstruktionen av spjället medför mycket korrekta och tillförlitliga luftmängder.

MB- och CB-låda med spjällalternativ C och E är ett blad/vridspjäll för tilluft respektive frånluft. Dessa används med fördel i applikationer där injusteringstrycket är lågt i anslutningslådan.

LCC kan användas med en VAV-anslutningslåda av typ MBV för användning i DCV/VAV-system och kan kombineras med Lindab Pascal System Management.

LCC kan beställas med närvarosensor (-P) och/eller med temperatursensor (-T). Sensorerna är inbyggda i bottenplattan.


- Enkelt och stilrent utseende.
- Stort luftflödesområde.
- Kan användas för både till- och frånluft.
- Anslutningslådor med olika spjällalternativ.
- Kan anpassa till de flesta taksystem.

Beställningskod

Produkt	LCC	aaa	(-xx)
Typ			
LCC			
Anslutningsdim.			
Ød 125-315			
Sensor typ			
utan sensor			
(-P) Närvarosensor			
(-T) Temperatursensor			
(-P-T) Närvarosensor / Temperatursensor			

Exempel: LCC-160-P-T


Dimensioner



*ØU = Håltagning = 525 mm, alla storlekar.

LCC Ød	m
mm	kg
125	2,8
160	2,7
200	2,7
250	2,6
315	2,5

Ød = 125-250 => LCC har monteringshålen för MB.



Ød = 315 => LCC saknar monteringshålen för MB !

Beslag medföljer för LCC, för mer information, [LCC monteringsinstruktion](#).



Det unika Puresound-skummet säkerställer en optimal temperaturmätning i donet utan störningar från tilluften.

Underhåll

Bottenplattan kan demonteras för rengöring av invändiga delar eller för att komma åt anslutningslådan. De synliga delarna av donet kan torkas av med en fuktig trasa.

Material och ytbehandling


Överdel:	Galvaniserat stål
Bottenplatta LCC:	Galvaniserat stål
Ytb., bottenplatta:	Pulverlackering
Standardfärg:	RAL 9003, glans 30

Donet kan levereras i andra färger. Kontakta Lindabs försäljningsavdelning för mer information.

Integra - Operforerat don

LCC

LCC + MB anslutningslåda



Ød ₁ mm	Ød ₂ mm	B	C	D	e	H*	L	W
100	125	62	245	78	40	213 - 253	310	260
100	160	62	245	78	40	213 - 253	310	260
125	160	75	291	78	40	238 - 278	376	310
125	200	75	291	78	40	238 - 278	376	310
160	200	92	352	78	40	273 - 313	459	380
160	250	92	352	78	40	273 - 313	459	380
200	250	112	425	78	40	313 - 353	565	460
200	315	112	425	78	40	313 - 353	565	460
250	315	137	534	118	60	363 - 403	698	540


* Vid användning av MBZ ökar H-måttet ytterligare 40 eller 60 mm beroende på Ød₂.

MBZ är en förlängnings stos.: Detta innebär lägsta mått när produkterna är helt ihoptryckta och största mått när produkterna är isärdragna så långt det går utan att packningen blottas. (Produkterna = takdon, stos och plenum box).

Ød₂ = 125 - 200 mm => H + 40 mm

Ød₂ = 250 - 315 mm => H + 60 mm

Spjällalternativ




Beställningskod

Produkt	MB	a	bbb	ccc	d
Typ					
MB					
Spjäll					
B = linjärt konspjäll					
C = bladspjäll tilluft					
E = bladspjäll frånluft					
Kanalanslutning Ød ₁					
Ø100-250					
Donanslutning Ød ₂					
Ø125-315					
Funktion (Endast för B spjäll)					
S = Tilluft					

Exempel 1: LCC-200-P-T-1+MBB-160-200-S

Exempel 2: LCC-160-1+MBC-125-160

LCC + CBC/CBE anslutningslåda



LCC + CBC/CBE

Ød ₁ mm	Ød ₂ mm	B	C	D	e	H*	L	W
100	125	65	213	78	40	225 - 265	277	213
100	160	65	231	78	40	225 - 265	312	248
125	160	78	250	78	40	250 - 290	331	248
125	200	78	270	78	40	250 - 290	371	288
160	200	95	295	78	40	285 - 325	396	288
160	250	95	320	78	40	285 - 325	446	338
200	250	115	345	78	40	325 - 365	471	338
200	315	115	377	78	40	325 - 365	536	403
250	315	140	423	118	60	375 - 415	563	405

* Vid användning av MBZ ökar H-måttet ytterligare 40 eller 60 mm beroende på Ød₂.

MBZ är en förlängnings stos.: Detta innebär lägsta mått när produkterna är helt ihoptryckta och största mått när produkterna är isärdragna så långt det går utan att packningen blottas. (Produkterna = takdon, stos och plenum box).

Ød₂ = 125 - 200 mm => H + 40 mm

Ød₂ = 250 - 315 mm => H + 60 mm

Spjällalternativ



Beställningskod

Produkt	CBC	a	bbb	ccc
Typ				
CBC				
Spjäll				
C = bladspjäll tilluft				
E = bladspjäll frånluft				
Kanalanslutning Ød ₁				
Ø100-315				
Donanslutning Ød ₂				
Ø125-315				

Exempel 1: LCC-200 + CBC-160-200

Exempel 2: LCC-160 + CBE-125-160

Integra - Operforerat don

LCC

Teknisk data

Följande teknisk data för LCC+anslutningslåda är gällande för anslutningslåda MBB-S. För teknisk information gällande MBC, MBE och MBV, besök lindabs produktvalssida www.lindqst.com, alternativt hemsidan www.lindab.se. För full konfigurering av LCC, gå till www.LindQST.com.

Kapacitet

Volymflöde q_v [l/s] och [m³/h], totaltryck Δp_t [Pa], kastlängd $l_{0,2}$ [m] samt ljudnivå L_{WA} [dB(A)] avläses i diagrammen.

Frekvensuppdelad ljudeffektnivå

Ljudeffektnivån i frekvensband definieras som $L_{WA} + K_{ok}$. Värdena för K_{ok} anges i tabellform under diagrammen på följande sidor.

Snabbval, tilluft

LCC+MBB-S		$\Delta p_t \geq 50$ Pa 30 dB(A)		$\Delta p_t \geq 50$ Pa 35 dB(A)	
Kanalansl.	LCC				
$\varnothing d_1$	$\varnothing d_2$	l/s	m ³ /h	l/s	m ³ /h
100	125	37	133	44	158
100	160	39	140	48	173
125	160	56	202	66	238
125	200	61	220	73	263
160	200	79	284	99	356
160	250	95	342	113	407
200	250	105	378	122	439
200	315	118	425	145	522
250	315	131	472	168	605

Egendämpning

Donens egendämpning ΔL från kanal till rum, inklusive ändreflektion, anges i nedanstående tabell.

LCC + MBB-S		Mittfrekvens Hz							
Kanalansl.	LCC								
$\varnothing d_1$	$\varnothing d_2$	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
100	125	17	15	10	17	15	18	19	21
100	160	17	16	6	10	18	18	18	21
125	160	15	14	10	17	16	17	18	21
125	200	13	12	7	13	13	16	17	18
160	200	17	16	10	20	17	17	19	20
160	250	16	14	7	17	15	16	19	20
200	250	14	11	8	15	19	15	18	17
200	315	14	9	7	13	18	14	17	17
250	315	15	8	9	16	18	16	18	18

Injustering

Injusterings guide, se [MB monteringsinstruktion](#).

Teknisk data LCC + CBC/CBE

Följande data LCC+anslutningslåda är giltiga för CBC. För CBE-data, följ länken nedan. För komplett konfiguration av ditt LCC-takdon, gå till [LindQST Airborne calculator](#).

Kapacitet

Volymflöde q_v [l/s] och [m³/h], totaltryck Δp_t [Pa], kastlängd $l_{0,2}$ [m] samt ljudnivå L_{WA} [dB(A)] avläses i diagrammen.

Frekvensuppdelad ljudeffektnivå

Ljudeffektnivån i frekvensband definieras som $L_{WA} + K_{ok}$. Värdena för K_{ok} anges i tabellform under diagrammen på följande sidor.

Snabbval, tilluft

LCC + CBC		$\Delta p_t \geq 50$ Pa 30dB(A)		$\Delta p_t \geq 50$ Pa 35 dB(A)	
Kanalansl.	LCC				
$\varnothing d_1$	$\varnothing d_2$	l/s	m ³ /h	l/s	m ³ /h
100	125	21	77	51	182
100	160	27	97	62	222
125	160	40	145	77	278
125	200	43	153	91	326
160	200	71	254	104	373
160	250	74	265	124	448
200	250	120	433	152	548
200	315	137	493	166	599
250	315	118	424	163	588

Egendämpning

Donens egendämpning ΔL från kanal till rum, inklusive ändreflektion, anges i nedanstående tabell.

LCC + CBC		Mittfrekvens Hz							
Kanalansl.	LCC								
$\varnothing d_1$	$\varnothing d_2$	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
100	125	25	18	16	11	17	20	13	14
100	160	25	11	14	13	16	16	12	11
125	160	22	13	13	14	17	17	11	13
125	200	20	17	14	14	17	14	11	12
160	200	18	10	13	14	17	14	12	10
160	250	23	12	14	14	15	13	11	10
200	250	23	8	12	15	16	13	14	11
200	315	20	9	12	14	15	11	12	10
250	315	17	9	11	16	16	11	11	7

Injustering

Injusterings guide, se [CBC/CBE monteringsinstruktion](#).

Integra - Operforerat don

LCC

Teknisk data

LCC + MBV (Pascal)


LCC med integrerade givare passar endast ihop med MBV på grund av den invändiga kabelanslutningen.

Gå till www.lindQST.com för information om MBV anslutningslåda och [Pascal lösning](#).

Teknisk data

Kastlängd $l_{0,2}$

Kastlängd $l_{0,2}$ (m) avläses i diagrammet, med isoterm luft, vid en sluthastighet på 0,2 m/s.



Noggrannhet för temperaturmätning med inbyggd temperaturgivare.

Produktnoggrannhet

Nedanstående noggrannhet gäller endast vid tillförsel av luft till rummet som är upp till 8 K kallare än rumstemperaturen. Noggrannheten som anges nedan är baserad på temperaturskillnaden mellan den inbyggda temperaturgivaren och en referensgivare 2 cm under donet.

Vid flöde > 20 l/s $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$

Vid flöde ≤ 20 l/s $\pm 0,7^{\circ}\text{C}$

Noggrannheten i temperaturmätningarna förbättras när luft tillförs närmare isotermiska förhållanden.


Vid uppvärmning med tilluft, var uppmärksam på effekterna av rumstemperaturgradienter.

Integra - Operforerat don


LCC

Teknisk data

LCC utan anslutningslåda – Tilluft



LCC 125 + MBB-S - Tilluft




Hz	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
K _{ak}	10	4	2	-2	-6	-10	-17	-23

Integra - Operforerat don


LCC

Teknisk data

LCC 160 + MBB-S - Tilluft




Hz	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
K_{ak}	9	8	1	-3	-6	-11	-16	-22




Hz	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
K_{ak}	9	5	0	-1	-7	-10	-16	-21

LCC 200 + MBB-S - Tilluft



Hz	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
K_{ak}	12	7	-1	-3	-5	-10	-15	-21




Hz	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
K_{ak}	6	6	0	-3	-5	-9	-16	-21

Integra - Operforerat don


LCC

Teknisk data

LCC 250 + MBB-S - Tilluft




Hz	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
K_{ak}	13	8	-1	-2	-5	-13	-20	-26




Hz	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
K_{ak}	13	7	0	-4	-5	-11	-16	-22

LCC 315 + MBB-S - Tilluft



Hz	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
K_{ak}	13	7	0	-2	-6	-10	-17	-23




Hz	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
K_{ak}	12	10	0	-3	-6	-12	-19	-24

Integra - Operforerat don

LCC

Teknisk data

LCC utan anslutningslåda - Frånluft





De flesta av oss tillbringar större delen av tiden inomhus. Inomhusklimatet är avgörande för hur vi mår, hur mycket vi orkar och om vi håller oss friska.

Vi på Lindab har därför gjort till vår viktigaste uppgift att bidra till ett inomhusklimat som förbättrar människors liv. Det gör vi genom att utveckla energieffektiva ventilationslösningar och hållbara byggprodukter. Vi vill också bidra till ett bättre klimat för vår planet genom att arbeta på ett sätt som är hållbart för både människor och miljön.

Lindab | För ett bättre klimat